



Постоянный магнитный стол DYZ50-4060 для станка, с электрозажимом

Код: 20225

2 573 390 ₸ с НДС (за 1 шт.)

Бренд: CNCM



ОПИСАНИЕ

Плита на постоянном магните для станка, с электрическим зажимом и контроллером. Размер: **400x600x85** мм. Количество магнитных полюсов: **40 (2 зоны)**. Сила прижима **350** кгс/см². Контроллер 380 В входит в комплект.

Сверхмощный прямоугольный магнитный стол **DYZ50-4060** применяется на фрезерных, электроэрозионных и шлифовальных станках для высокоточной механической обработки заготовок из ферромагнитных материалов.

Запатентованная квадратная полюсная плита с постоянными электромагнитами является идеальным современным решением для технологически более безопасного и энергоэффективного крепления ферро магнитных материалов на станках.

1. Превосходный стальной материал, высокая точность и стабильность.
2. Даже при отключении питания, срыва заготовки не произойдет.
3. Минимальное потребление электроэнергии.
4. Фиксированный индукционный блок.
5. Контроллер питается от двухфазного переменного тока напряжением 380 В.
6. 5-сторонняя обработка заготовок без изменения положения на столе.
7. Для фиксации малых и больших заготовок при фрезерной обработке, без вибраций и перекашивания.
8. Высокая точность и параллельность поверхности (0.02 мм).
9. Деталь не деформируется, в том числе от нагрева, минимальное время приладки, заготовка фиксируется мгновенно, повышение производительности обработки.
10. Хорошая водонепроницаемость, можно использовать СОЖ.
11. Максимальное удерживающее усилие может достигать 350 кгс/см².

Сила прижима заготовок зависит от следующих параметров:

- тип материала,
- толщина закрепляемого изделия,
- площадь контакта,
- шероховатость поверхности стола и закрепляемого изделия.

Комплектация:

- Магнитный патрон 1 шт.
- Контроллер 1 шт.
- Чугунные прижимные лапки и крепежные болты 4 комплекта.
- Кабель питания для контроллера 1 шт.
- Кабель управления от контроллера к металлическим втулкам патрона 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации 1 шт.


Отзыв клиента о столе DYZ50-4060:

Краткая инструкция к электромагнитному столу DYZ50-4060:

1. Для начала работы нужно подключить металлический соединительный кабель с резьбовой втулкой от контроллера к плите и подсоединить кабель к двум штекерам (один к контроллеру, а другой к плите) и затянуть

резьбу.

2. Нажать одновременно кнопку намагничивания (зеленая) и кнопку разблокировки (желтая) для намагничивания.
3. По завершению работы одновременно нажать кнопку размагничивания (красная) и кнопку разблокировки (желтая) для размагничивания.
4. После завершения операции на экране контроллера китайскими иероглифами будет указано, является ли результат операции успешным или нет.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Бренд:	CNCM
Серия:	DYZ
Тип магнита :	электрический
A:	400 мм
B:	600 мм
H:	85 мм
Количество магнитных полюсов:	40
Вес:	134.500 кг
Габариты (длина/ширина/высота):	67x50x20 см

Бес:

134.500 кг

